

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Eluplan-levy, tumma, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922057 1500/3
GTIN	4062406083656
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatitot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 100, 150

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatitot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatitotiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
--------------------------	--------

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikon leveys	400 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon syvyys	650 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon korkeus	400 mm
Paino	93 kg
Työtason paksuus	50 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Korkeus	950 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927500 100
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 400/3	927300 400/3
Työtasotummanharmaa muovipinnoite (Eluplan) Pöytälevyn pituus 1500 mm	926241 1500
Liitoslevy Tyyppe 1	927122 1