

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 12×20G,
Pöytälevyn pituus: 1000/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922051 1000/2
GTIN	4062406083502
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Paino	69 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm	926001 1000
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900