

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 16G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 12×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/2mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922054 1500/2
GTIN	4062406083588
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 16G keskuslukitus hättätappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 150

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	50 mm
------------------	-------

Vetolaatikon hyötyleveys G	12
Työtason syvyys	750 mm
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Laatikoiden lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Paino	83 kg
Korkeus	950 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston leveys	400 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927500 150
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927500 75
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Laatikostorunko 16G ja vetolaatikot Vetolaatikoiden korkeus/lukumäärä 300/2	927300 300/2
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500