

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922531 1500 |
| GTIN | 4062406084141 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|----|
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 |
|----------------------------|----|

| | |
|--|--|
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 1 |
| Korkeus | 950 mm |
| Sarja | vario |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg |
| Työtason pituus | 1500 mm |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 125 mm |
| Paino | 103 kg |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikoston korkeus | 200 mm |
| Vetolaatikoston leveys | 600 mm |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 950 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 20×20G |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm | 927800 125 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1500 mm | 926001 1500 |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1 | 927600 200/1 |
| Jalkaosaa Korkeus 900 mm | 927000 900 |
| Liitoslevy Tyyppi 1 | 927122 1 |