

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922534 2000
GTIN	4062406084189
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Tukeva teräsrakenteinen työpenkki. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevyperi jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 125

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevyperi, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko, jalkaosat ja laatikostorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Korkeus	950 mm
---------	--------

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Laatikoiden lukumäärä	1
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Paino	117 kg
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikoston korkeus	200 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sarja	vario
Laatikostokehys hyötykorkeus	125 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 200/1	927600 200/1
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Jalkaosaa Korkeus 900 mm	927000 900