

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1000/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922621 1000/3
GTIN	4062406082000
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Paino	105 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikoiden lukumäärä	3
Sarja	vario
Työtason pituus	1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Korkeus	850 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 1000 mm	926001 1000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3