

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/3mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	922634 1500/3
GTIN	4062406084530
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus häiritä tappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 100

Toimituksen sisältö:

2 × jalkaosaa, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
--------------------------	--------

Työtason paksuus	50 mm
Paino	120 kg
Korkeus	950 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Sarja	vario
Vetolaatikoston korkeus	300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	225 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikoiden lukumäärä	3
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 300/3	927600 300/3