

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922664 2000/4
GTIN	4062406084639
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevypari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 125

**Toimituksen sisältö:**

2 × jalkaosia, 1 × liitoslevypari, laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Korkeus	850 mm
Vetolaatikoston leveys	600 mm
Sarja	vario
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	325 mm
Työtason syvyys	750 mm
Paino	144 kg
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	2000 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikoston korkeus	400 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Jalkaosa Korkeus 800 mm	927000 800
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 2000 mm	926081 2000
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 400/4	927600 400/4