

Garant GRIDLINE

**Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 950 mm, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 1500/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	922714 1500/5
GTIN	4062406084899
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojapalat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Toimituksen sisältö:**

2 x jalkaosa, 1 x liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikot, työtaso.

**Erikoistarvike:**

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine Yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoston leveys	600 mm
------------------------	--------

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Sarja	vario
Työtason pituus	1500 mm
Korkeus	950 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	425 mm
Työtason paksuus	50 mm
Paino	142 kg
Vetolaatikoston korkeus	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Laatikoiden lukumäärä	5
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoston syvyys	650 mm
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927800 125
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 500/5	927600 500/5
Liitoslevy Tyyppi 1	927122 1
Työtaso, paksuus 50 mmpyökki-Multiplexiä Pöytälevyn pituus 1500 mm	926081 1500
Jalkaosa Korkeus 900 mm	927000 900