

Garant GRIDLINE

Vario-työpenkki, laatikostorunko 24G, korkeus 850 mm, Bambutaso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000/7mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 922761 2000/7 |
| GTIN | 4062406084974 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne. Jalkaosien leveys 50 mm, poikittaistuki. Jaloissa muoviset suojarahat. Yksi liitoslevy pari jäykistämiseen. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg.

Sijointus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Toimituksen sisältö:

1 × jalkaosia, 1 × liitoslevy pari, laatikostorunko ja vetolaatikat, työtaso.

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosan ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|--------|
| Sarja | vario |
| Vetolaatikoston korkeus | 800 mm |

| | |
|--|--|
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 |
| Vetolaatikoston syvyys | 650 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| Vetolaatikoston leveys | 600 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Korkeus | 850 mm |
| Laatikoiden lukumäärä | 7 |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 700 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Työtason pituus | 2000 mm |
| Paino | 174 kg |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 850 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 20×20G |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm | 927800 200 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm | 927800 75 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm | 927800 100 |
| Liitoslevy Tyyppi 1 | 927122 1 |
| Työtaso, paksuus 50 mmristiinliimattua bambua Pöytälevyn pituus 2000 mm | 926001 2000 |
| Runko 24G ja laatikot Korkeus / laatikoiden lukumäärä 800/7 | 927600 800/7 |
| Jalkaosaa Korkeus 800 mm | 927000 800 |