

Garant GRIDLINE

Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 850 mm pyökki-Multiplex-taso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	923614 1500
GTIN	4062406085988
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (Ø 100 mm), umpikuminen kulutuspinna. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Alarakenteen leveys	1300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	850 mm

Työtason pinta	väritön lakkaus
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Paino	165,6 kg
Laatikoiden lukumäärä	4
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
alaslaskettava	kyllä
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Pyörän materiaali	Umpikumi
Iskunvaimennin	ei
ComfortClose	ei
Työntökahva	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työtason paksuus	50 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus	GS TÜV Nord
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150