

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 850 mm bambutaso, 20×20G,  
Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923611 1500
GTIN	4062406085971
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (Ø 100 mm), umpikuminen kulutuspinna. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Pyörän materiaali	Umpikumi
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

Paino	158,6 kg
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työtason pituus	1500 mm
Työntökahva	ei
ComfortClose	ei
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Alarakenteen leveys	1300 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason syvyys	750 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
alaslaskettava	kyllä
Laatikoiden lukumäärä	4
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Iskunvaimennin	ei
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus	GS TÜV Nord
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927805 200
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927805 75