



Mukautettava ruuvipuristin ja paininpää sekä 2 T-kahvaa, Leukaväli: 2000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	861750 2000
GTIN	4008158036380
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Mukautettava ruuvipuristin – uutta joustavuutta ja suuret leukavälit jopa 2 m! Kisko vedettyä profiiliterästä, sinkitty. Ilman työkaluja irrotettava päätyvarmistin molemmilla puolilla. Säästövarsi nuorrutusterästä, muottiintaottu. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet ja kääntyvä (enint. 35°) paininpää. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väänin.

Käyttö:

Monipuoliset käyttömahdollisuudet puun- ja metallin käsittelyssä modulaariperiaatteella. Säästövarret ovat vaihdettavissa toisiinsa tai täydennettävissä uusilla. Muunnettavissa ilman työkaluja puristuksesta levytykseen. Puristinta voidaan työntää myös työkappaleen aukon kautta. Asettaminen työkappaleen keskelle estää keikahtamisen. Liikkuva paininpää mahdollistaa myös vinojen työkappaleiden (enint. 35°) kiristämisen.. **Suurin puristusvoima n. 6500 N asti.**

Huomautus:

Varaliukukahva, katso varaosaluettelo nro 861756 (nuppikahva), 861757 (puukahva) tai 861758 (vipukahva).

Tekninen kuvaus

Paino	7,15 kg
Ulottuma	120 mm
Leukaväli	2000 mm
Liukukiskon poikkipinta	27×13 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Säätövarsi ja T-kahva	861756
Säätövarsi ja puukahva	861757
Säätövarsi ja vipukahva	861758