

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm pyökki-Multiplex-taso, 20x20G, Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923634 1500
GTIN	4062406086053
Tuoteluokka	9GG

**Kuvaus****Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (Ø 100 mm), umpikuminen kulutuspinna. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

**Sijoitus:**

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

**Pintakäsittely:**

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Tekninen kuvaus**

Iskunvaimennin	ei
Alarakenteen syvyys	700 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm

Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Työtason pituus	1500 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Pyörän materiaali	Umpikumi
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työtason paksuus	50 mm
Vetolaatikon hyötisyvyys G	20
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Työntökahva	ei
alaslaskettava	kyllä
Korkeus	950 mm
ComfortClose	ei
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työtason syvyys	750 mm
Paino	173,1 kg
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm

Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus	GS TÜV Nord
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

## Tarvikkeet

Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250