

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm bambutaso, 20×20G,
Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923631 1500
GTIN	4062406086039
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräsrakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Pyöräalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää (Ø 100 mm), umpikuminen kulutuspinna. Työpenkki nousee/laskeutuu tasaisesti, joten se on erittäin tukeva ja sen kuljettaminen on helppoa. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus haittatappilukolla.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 1

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

ComfortClose	ei
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Jarruttomien ohjausrullien lukumäärä	2

Iskunvaimennin	ei
Laatikoiden lukumäärä	4
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Korkeus	950 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Alarakenteen leveys	1300 mm
Pyörän Ø kääntyvä pyörä	100 mm
Pyörän Ø kiinteä pyörä	100 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
alaslaskettava	kyllä
pyöräalustan enimmäiskantokyky	400 kg
Työtason materiaali	Pyökki-Multiplex
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Pyörän materiaali	Umpikumi
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason pituus	1500 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Paino	166,1 kg
Työtason pinta	väritön lakkaus
Työntökahva	ei
Alarakenteen syvyys	700 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden
Pistoketyyppi, tulo	F
Nimellisjännite	250 V
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm

Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Turvallisuustodistus	GS TÜV Nord
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 250 mm	927805 250
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 125 mm	927805 125
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927805 100
Yhdellä kädellä yksittäin avattava laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927805 150
Puhdistusaine- ja hoitoöljysarja Tyyppi 1	926403 1