

Garant GRIDLINE

Työpenkki, vasemmalla ovi, keskeltä avoin, oikealla 4 laatikkoa, Eluplan-levy, tumma, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 921167 2000 |
| GTIN | 4062406086374 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojapalat.

Keskiosan syvennetty runko-osa mahdollistaa ergonomisen istumisen. Ovellinen runko ja korkeussäädettävä hyllytaso.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--|
| Alarakenteen leveys | 1900 mm |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 |
| Työtason syvyys | 750 mm |
| Työtason paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| Korkeus | 850 mm |
| Sarja | Ready-to-go |
| Laatikostokehys hyötykorkeus | 525 mm |
| Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 800 kg |
| Alarakenteen syvyys | 700 mm |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 |
| Paino | 155,3 kg |
| Laatikoiden lukumäärä | 4 |
| Työtason pituus | 2000 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 20×20 |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| Rakennetyyppi | Teräsputkirakenne |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Työpöydän korkeus | 850 mm |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg |
| Pöytälevyn paksuus | 50 mm |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 20×20G |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003 | 950050 003 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm | 927800 150 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12 | 914226 KO12 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm | 927800 75 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm | 927800 100 |
| Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm | 927800 200 |