

Garant GRIDLINE

## Työpenkki, vasemmalla ovi, keskeltä avoin, oikealla 4 laatikkoa, Pyökki-Multiplex-taso, 20×20G, Pöytälevyn pituus: 2000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	921164 2000
GTIN	4062406086367
Tuoteluokka	9GG

### Kuvaus

#### Malli:

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea. Laatikostorungossa keskuslukitus haittatappilukolla. **Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. Jaloissa muoviset suojarahat.

Keskiosan syvennetty runko-osa mahdollistaa ergonomisen istumisen. Ovellinen runko ja korkeussäädettävä hyllytaso.

Laatikoiden runko aina vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu**. Laatikoiden etulevyt eri väreissä. Häiriösärmätön rakenne helpottaa puhdistusta ja tilan hyödyntämistä jakomateriaalien avulla (laatikot, kovavaahtolustat, urajakolistat). Laatikoiden kiinnitys 25 mm:n reikävälillä. Lukitusjärjestelmänä nastasynterilukko, jossa 5 lukitusnastaa, modulaarinen asennussarja. Liitettävissä lukitusjärjestelmään.

#### Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etulevyn korkeus (oikea) mm: 75, 100, 150, 200

#### Erikoistarvike:

Lisävarusteita, kuten manuaalinen korkeussäätö, pyörät, sivupaneelit jne. löytyy kohdasta GridLine-yksittäiskomponentit, ryhmä 92.

#### Pintakäsittely:

Runko ja vetolaatikoiden runko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyt ja ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu**. **Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

### Tekninen kuvaus

Alarakenteen leveys	1900 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
Korkeus	850 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Työtason syvyys	750 mm
Laatikoiden lukumäärä	4
Laatikostokehys hyötykorkeus	525 mm
Sarja	Ready-to-go
Paino	174,3 kg
Työtason paksuus	50 mm
Työtason pituus	2000 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	800 kg
Rakennetyyppi	Teräspuutkirakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpöytä

## Tarvikkeet

Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Lukkosylinteri ja 2 avainta Lukitusnumero Ho (3-numeroinen) 003	950050 003
Laatikko laatikoiden etukorkeus 150 mm	927800 150
Laatikko laatikoiden etukorkeus 200 mm	927800 200
Työntökahva, GridLine Tyyppe KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75