

**KOMET®-kiinnitys, HSK-A 100, ABS® Ø d: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239022 32
GTIN	4047109039919
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

- Tasapainotettu-taso Q 6,3 kierrosluvulla 10 000 kierr./min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:**DIN 69893****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ulokkeen pituus L ₁	31 mm
ABS® varren Ø D _s	32 mm
Ulottuma A	60 mm
Sovitin	HSK-A 100
Varsi	ABS
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjäähdytys	kyllä
Ulko-Ø d ₁	100 mm
Tuotetyyppi	ABS-pidin

