

**Garant****DNMG 150612, Laji: HB7020**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7020
GTIN	4045197716491
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150612 HB7020 Laji: HB7020  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 300 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
lastunmurtaja	SG
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 300 m/min
Nirkon säde	1,2 mm

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä