

Garant
Trapetsi-käsikierretappi, yksittäinen Viimeistystappi, pinnoittamaton, Tr: TR18X4

Tilaustiedot

Tilausnumero	130790 TR18X4
GTIN	4062406087845
Tuoteluokka	11G

Kuvaus
Malli:

3-osainen sarja koostuu ykkös-, kakkos- ja viimeistelytapista.

- Ykköstapissa pitkä ohjausosa
- Viimeistelytapin toleranssi H7

Huomautus:

Työkalu ei sovellu suunnan vaihtamiseen.

Kierteennousu: 4 mm

Kokonaispituus L: 150 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	4 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	14,25 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteen koko	18

Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	TR
Kylkikulma	30 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssiluokka	DIN 103 7H
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi