

**Garant****Kääntöterä kaivertamiseen, HB7525, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	217216 UNI
GTIN	4062406087913
Tuoteluokka	21Y

**Kuvaus**

Kääntöterä kaivertamiseen UNI Syöttö f: 0,003–0,03 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,003–0,03 mm
Lastuava aine	KM
tyyppi	UNI
Laji	HB7525
Kärkikulma	60 astetta
Nirkon säde R <sub>e</sub>	0,08 mm
Porraspituus b	0,4 mm
t <sub>max</sub>	2 mm
W <sub>max</sub>	2,71 mm

Tuotetyyppi

Kääntöterä kaiverrukseen  
ja purseenpoistoon**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	M
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		