

Garant**SOMT 120504 PDER, HB7520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 214866 ST900 |
| GTIN | 4045197716385 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|------------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,2 mm |
| tyyppi | ST900 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOMT 120504 PDER |
| Laji | HB7520 |
| Lastuava aine | KM |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 320 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 260 m/min | P |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |