

Garant**Työskentelynurkkaus eLevel-työasemalle, 1 nostopylväs, tummanharmaa Eluplan-levy****Tilaustiedot**

Tilausnumero	920080
GTIN	4045197169068
Tuoteluokka	91P

Kuvaus**HUOMAUTUS: Värin valinta mahdollista****Malli:**

Työskentelynurkkaus, jossa 40 mm:n kestävä työskentelylevy ja 1 nostopylväs. Portaaton sähköinen korkeudensäätö. Vain yhdessä 2 eLevel-työaseman kanssa. Säätö ohjelmoidaan 5 nostoyksikköön.

Pintakäsittely:

Jalkaosa hiirenharmaa RAL 7005, ei muunneltavissa. Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muunneltavissa. Sivu- ja takaseinät vaaleanharmaat RAL 7035, jauhemaalattut, muunneltavissa. Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä: 700 - 1000 mm

Leveys: 1100 mm

Työtason pituus: 1000 mm

Työtason syvyys: 1000 mm

Työtason paksuus: 40 mm

Paino: 65 kg

Tekninen kuvaus

Työtason paksuus	40 mm
Työtason pituus	1000 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä	700 - 1000 mm

Työtason pinta	antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Leveys	1100 mm
Työtason syvyys	1000 mm
Työtason materiaali	ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Paino	65 kg
Työtason pinnoite	Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Työtason pinnan väri	tummanharmaa
Sarja	Työasema
Rakennetyyppi	Teräsputkirakenne
Työpisteen korkeudensäätö	700-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	100 kg
Korkeudensäätömalli	sähköinen
Pöytälevyn paksuus	40 mm
Korkeudentasaus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Kulmaratkaisu työpenkkiin