



Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 165



Tilaustiedot

Tilausnumero	313415 165
GTIN	2050001929471
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Leveys B	40 mm
Korkeus H	60 mm
Pituus L	70 mm
kierteelle DIN 912	M12
Uraleveys D	17 mm
Reikäväli b	22 mm

Istukkatyypille	165 mm
Reikäväli a	15 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka