



Kova päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	313210 200
GTIN	2050001929051
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Kiinnitetään karkaistuihin perusleukoihin. Voidaan käyttää perusleukojen kanssa sorvaus- tai porausleukoina.

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

- **Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.**

Tekninen kuvaus

Kortaan pituus A	20 mm
Pituus L	71,7 mm
Istukkatyypille	200 mm
Uraleveys D	10 mm
Reikäväli b	40 mm

Leveys B	22 mm
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka