



Pehmeät leuat, 3-os. sarja suora hammastus, Istukkatyypille: 200



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 313227 200 |
| GTIN | 2050001929204 |
| Tuoteluokka | 33T |

Kuvaus

Malli:

Hammastus karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Raaka-aine:

C45, nuorrutettu

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmi-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

- **Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.**
- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi huomaa hammastus.**

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------|-------|
| Korkeus H | 65 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Istukkatyypille | 200 mm |
| Leveys B | 22 mm |
| Pituus L | 84 mm |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |