



Pehmeät leuat, 3-os. sarja suora hammastus, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313227 315
GTIN	2050001929228
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hammastus karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Raaka-aine:

C45, nuorrutettu

Sopii:

Schunk-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, Röhms-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

- **Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.**
- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi huomaa hammastus.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	90 mm
-----------	-------

Pituus L	121 mm
Leveys B	32 mm
Istukkatyypille	315 mm
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka