



Pehmeät leuat, 3-os. sarja viisto hammastus, Istukkatyypille: 400



Tilaustiedot

Tilausnumero	313225 400
GTIN	2050001929181
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hammastus karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Raaka-aine:

C45, nuorrutettu

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Tekninen kuvaus

Leveys B	45 mm
Istukkatyypille	400 mm
Pituus L	176 mm
Korkeus H	93 mm

Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka