

HEDI

Jatkojohdin, 400 V / 16 A, Tyyppi: 10BQ2



Tilaustiedot

Tilausnumero	081185 10BQ2
GTIN	4003644021192
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Hyväksytty asennettavaksi ulos ja kosteisiin tiloihin (IP44). Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 5G2,5. Ankariin olosuhteisiin, öljyn- ja haponkestävä, sileä, kulumisenkestävä pinta.

Erittäin joustava PU-panssarikaapeli H07BQ-F 3G1,5.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

Kaapeliluokka	H07BQ-F
Kaapelin pituus	10 m
Kaapelin materiaali	Panssarikaapeli
Kaapelin rakenne	5G2,5
IP-suojausluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotenimen määrite	400 V / 16 A

Verkköjännite	40 V
Tuotetyyppi	Jatkokaapeli