

ESD-testausasema, sis. verkkolaitteen, Tyyppi: EN



Tilaustiedot

Tilausnumero	972880 EN
GTIN	2050002012554
Tuoteluokka	98E

Kuvaus

Malli:

Virransyöttö: 9 V -paristo tai tehrolähde. **Mittausjännite:** 15 V. **Mittausalue:** 0,75–35 M Ω (ranneke), 0,75–100 M Ω (kengät). **Liitännät:** Painonappi 10,3 + 4,5 + 4,0 mm, banaaniliitin.

Toimituksen sisältö:

Testauslaite, kenkäelektrodit, liitosjohto, 9 V -teholähde. Sisältää seinäpidikkeen ja siihen painetun käyttöohjeen.

Huomautus:

Käytä ulkomailla tarvittaessa adapteria tai 9 V -paristoa (nro 081556 koko 6LR61).

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	ESD-testiasema

Tarvikkeet

Resistanssimittari Tyyppi KOMBI	473340 KOMBI
Resistanssimittari Tyyppi RESIST	473340 RESIST

Pyöreä elektrodi

473346