

Garant**ER-kiristysmutteri sisällä, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309621 25
GTIN	4062406093457
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Sisäinen kiristysmutteri ulkokierteellä. **Urilla.**

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka sisäkierteellä.

Erikoistarvike:

Yksipäinen kiintoavain (koolle 16), nro 613300 koko 25.

Tiivistysrenkaat nro 309625; 309630; 309635; 309645.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	55 Nm
Ulko-Ø D	32 mm
Kierre	M32×1,5
Avainkoko SW	24 mm

Kokonaispituus L	14,5 mm
ER-holkeille	25 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri