



Kiilatanko-sorvinistukka ROTA-S-plus 2.0, perusleuat ja kovat päällileuat perusleuoilla ja kovilla päällileuoilla, DIN 702-4, Tyyppi: 315



Tilaustiedot

Tilausnumero	313117 315
GTIN	2050001928788
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

- Paras pyörintä- ja leuanvaihtotarkkuus.
- Pitkä käyttöikä ja erinomainen tarkkuus,
- Modulaarinen suojaholkkijärjestelmä.
- Erittäin nopea varustus.
- Istukkarunko hiiletyskarkaistu Ø 315 mm asti.
- Suuri läpireikä (mitta E!).
- Turvasokka takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden.
- Yhteensopiva perusleukojen kanssa istukkajärjestelmiin F ja Duro.
- Joustava pienten ja suurten työkappaleiden kiinnitys.
- Erittäin tarkka kiinnitys myös pienimmillä sisähalkaisijoilla.

Kuvateksti:

Kovetettu, erittäin jäykkä ja kiillotettu istukan runko.

Perusleuka, jossa viisto hammastus.

Erikoismuotoilu, roiskereuna.

Painike leuanvaihtoa varten.

Leuanvarmistus (3-kert. – paitsi koko 400).

Lukitustappi perusleuan esiasetusta varten.

Käyttö kuusioliitännällä.

Käyttö:

Koneille lieriömäisellä keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla edestä. Raakalaipat on aina ensin sovitettava koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Kokonaan terästä, sopii siksi korkeille kierrosluvuille (ks. taulukko).

Toimituksen sisältö:

Sisältää turvakiristysavaimen ja 1 sarjan kiinnitysruuveja.

Sisältää 1 sarjan perus- ja kovia päällileukoja.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, katso nrot 313200 – 313350.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	3400 min ⁻¹
Liikepituus / leuka S	9,9 mm
Paino	54,2 kg
Istukan kork. D	117 mm
tyyppi	315
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, sisäinen	95 - 326 mm
Keskitys-Ø B	300 mm
Kiinnitysalue kovilla päällileuoilla, ulkoinen	14 - 333 mm
Ulko-Ø A	323 mm
Avain, sisäkuusikulma K	16 mm
Aukko E	92 mm
Sarja	ROTA-S plus
Standardi	DIN 702-4
Värikoodi tarvikkeille	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka

Tarvikkeet

Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315	313250 315
Perusleuat, 3-osainen sarja,viisto hammastus Istukkatyypille 315	313205 315
Perusleuat, 3-osainen sarja,suora hammastus Istukkatyypille 315	313207 315
Perusleukasarja, 3 osaa,viisto hammastus Istukkatyypille 315	313200 315
Kova päällileukasarja, 3 osaa Istukkatyypille 315	313210 315