



## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313415 210
GTIN	2050001929488
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii:**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

### Tekninen kuvaus

Korkeus H	60 mm
Reikäväli a	25 mm
kierteelle DIN 912	M12
Istukkatyypille	210 mm
Leveys B	40 mm
Uraleveys D	17 mm

Pituus L	90 mm
Reikäväli b	22 mm
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka