



## Pehmeät leuat, 3-os. sarja viisto hammastus, Istukkatyypille: 250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313225 250
GTIN	2050001929167
Tuoteluokka	33T

### Kuvaus

**Malli:**

Hammastus karkaistu ja hiottu.

**Käyttö:**

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

**Raaka-aine:**

C45, nuorrutettu

**Sopii:**

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

### Tekninen kuvaus

Istukkatyypille	250 mm
Korkeus H	70 mm
Pituus L	115 mm
Leveys B	26 mm

Sopii värikoodiin	Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Sopii värikoodiin	Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka