

Garant**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 52/75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274040 52/75
GTIN	4062406093907
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. $D_2 = 999$ kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	75 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	52 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	28 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

