

Garant**Teränpidin Medium otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 22/35mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274020 22/35 |
| GTIN | 4062406093860 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston Ø D_1 | 22 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 18 mm |
| enintään 1. piston Ø D_2 | 35 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Järjestelmäavain | kyllä |
| Pistoleveys w | 4 mm |
| Tuotetyyppi | Teränpidin |

