

**Garant****Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 170/250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274060 170/250
GTIN	4062406094010
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = pienin Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = suurin Ø 1. Pisto.

D<sub>2</sub> = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>	250 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	40 mm
vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>	170 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	5 mm

Pistoleveys w	6 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin