



Pehmeät leuat, 3-os. sarja viisto hammastus, Istukkatyypille: 315



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 313225 315 |
| GTIN | 2050001929174 |
| Tuoteluokka | 33T |

Kuvaus

Malli:

Hammastus karkaistu ja hiottu.

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Raaka-aine:

C45, nuorrutettu

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|--------|
| Pituus L | 140 mm |
| Leveys B | 32 mm |
| Korkeus H | 81 mm |
| Istukkatyypille | 315 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Sopii värikoodiin | Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
| Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |