

Garant**Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 170/250mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	274064 170/250
GTIN	4062406094379
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enintään 1. piston Ø D_2	250 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	170 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	40 mm
Käyttötapa	vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	5 mm

Pistoleveys w	6 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin