

**Garant****Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 50/75mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274064 50/75  |
| GTIN         | 4062406094331 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

$D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| enintään 1. piston Ø $D_2$     | 75 mm |
| vähintään 1. piston Ø $D_1$    | 50 mm |
| enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$ | 30 mm |
| Käyttötapa                     | vasen |
| Järjestelmäavain               | kyllä |
| Pistoleveys w                  | 5 mm  |

|               |            |
|---------------|------------|
| Pistoleveys w | 6 mm       |
| Tuotetyyppi   | Teränpidin |