



Lohkoleukasarja 3 osaa, Alumiini, Istukkatyypille: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	313437 250
GTIN	2050001929563
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja **tarkkuushiottu** hammastus, **mustattu**.

Käyttö:

Kokonaisvaltainen, vääristämätön kiristys.

Raaka-aine:

alumiini

Sopii:

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**
- **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Tekninen kuvaus

Korkeus H	78 mm
Istukkatyypille	250 mm
Reikäväli b	28 mm
Pituus L	87,5 mm
Leveys B	180 mm

Uraleveys D	21 mm
Reikäväli a	40 mm
Tuotetyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka