

Garant**Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 84/130mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274072 84/130 |
| GTIN | 4062406094409 |
| Tuoteluokka | 21U |

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|--------|
| enintään 1. piston Ø D_2 | 130 mm |
| vähintään 1. piston Ø D_1 | 84 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t_{max} | 70 mm |
| Käyttötapa | vasen |
| Järjestelmäavain | kyllä |
| Pistoleveys w | 8 mm |

Tuotetyyppi

Teränpidin