



Porrasleukasarja, 3 osaa, suora hammastus, Istukkatyypille: 200



Tilaustiedot

Tilausnumero	313237 200
GTIN	2050001929433
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Käyttö:

Koska leuat voidaan vaihtaa tai säätää haluttuun läpimittaan **muutamassa sekunnissa**, on tarkoituksenmukaista pitää koneella useita leukayksiköitä käyttövalmiina. **Silloin vaihtoajat supistuvat minimiinsä.** Leukayksiköt koostuvat esim. useista sarjoista perusleukoja, joissa on yksiosaiset pehmeät tukileuat, jotka voidaan säätää haluttuun läpimittaan. Tämä tarkoituksenmukaisuutta palveleva toimenpide ei ole välttämätön ainoastaan NC-koneissa, vaan myös kaikissa sorveissa.

Sisä- tai ulkopuolisesti porrastetut leuat.

Sopii:

SchUNK-kiilatankoistukka nro 313115; 313117; 313135; 313137, RöhM-kiilatankoistukka Duro nro 313120; 313140 ja muut kiilatankosorvausistukkajärjestelmät.

Huomautus:

- **Jälkeenpäin hankitut päällileuat sekä porrasleuat on hiottava loppuun istukassa pyörintä- ja aksiaaliliikkeelle.**
- **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi huomaa hammastus.**

Tekninen kuvaus

Istukkatyypille	200 mm
Korkeus H	54 mm
Leveys B	22 mm
Malli	3-tasoinen

Pituus L	84,8 mm
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukan leuka