

Garant**Teränpidin Medium otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 27/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274024 27/40
GTIN	4062406094690
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D_2 = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	16 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	27 mm
enintään 1. piston Ø D_2	40 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

