

**Garant****Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 44/80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274074 44/80
GTIN	4062406094850
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

$D_2$  = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

**Tekninen kuvaus**

enintään 1. piston Ø $D_2$	80 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	50 mm
vähintään 1. piston Ø $D_1$	44 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	8 mm

Tuotetyyppi

Teränpidin