

**Garant****Teränpidin Medium otsapistoon, Vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 27/40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274026 27/40
GTIN	4062406095161
Tuoteluokka	21U

**Kuvaus****Malli:**

Leikkuuterille nro 275000 - 275015.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	16 mm
vähintään 1. piston Ø $D_1$	27 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	40 mm
Käyttötapa	Vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

