

Garant**Teränpidin Medium-Plus otsapistoon, vasen, Ø-alue Pisto D1 / D2: 67/100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	274046 67/100
GTIN	4062406095208
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048. $D_2 = 999$ kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274002 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274001 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

$D_1 =$ vähimmäis- \varnothing 1. pistolle / $D_2 =$ enimmäis- \varnothing 1. pistolle.

Tekninen kuvaus

vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	67 mm
enintään 1. piston $\varnothing D_2$	100 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	20 mm
Käyttötapa	vasen
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	4 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

