

Garant**Rullamitta, nauhan pituus: 3m**

Tilaustiedot

Tilausnumero	462070 3
GTIN	4062406095611
Tuoteluokka	41H

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus. Kontaktipinnoissa ja pysäytuspainikkeessa on pitoa parantava **2K-Haptoprene**-pinnoite. Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön. **Innovatiivinen puskuri** erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergiaa ja suojaa rannetta. **Alareunan alumiiniprofiili** takaa tukevan asennon alustalla. Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.

Tekninen kuvaus

nauhan pituus	3 m
Nauhan leveys	13 mm
Kotelon korkeus	59 mm
Kotelon leveys	26 mm
Kotelon pituus	62 mm
Standardi	EG I

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------