



## Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094234 8
GTIN	4059904095687
Tuoteluokka	09H

### Kuvaus

**Malli:**

**6240 SKIN.** Kädenmyötäinen käsine, suuri käyttömukavuus ja hyvä sormituntuma, **neuletiheys 18**, erittäin ohut lanka. Toimii myös kosketusnäytöllä.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Öljypito	Hyvä
Käsineen koko	8
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei

Istuvuus	Erittäin hyvä
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388	2111X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	8 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet