



Käsinepari 6240 // SKIN, Käsineen koko: 9



Tilastiedot

Tilausnumero	094234 9
GTIN	4059904095694
Tuoteluokka	09H

Kuvaus

Malli:

6240 SKIN. Kädenmyötäinen käsine, suuri käyttömukavuus ja hyvä sormituntuma, **neuletiheys 18**, erittäin ohut lanka. Toimii myös kosketusnäytöllä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Istuvuus	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Pinnoitemateriaali	PU
Öljypito	Hyvä
Märkäpito	Kohtalainen
Hengittävyys	Erittäin hyvä

Ei sisällä DMF:ää	ei
Käsineen koko	9
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
silikoniton	ei
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
EN 388	2111X
Rungon materiaali	Nailon
Pinnoitus	PU
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	8 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet